



Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302520 22
GTIN	4250122600824
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Varavääntiörenkas nro 309870	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Kokonaispituus L	201 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
kierre M	M24
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22

Kiinnitys- \varnothing D ₁	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 55
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302520-22>