

**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø DC: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118802 13
GTIN	4069515029155
Tuoteluokka	12D

**Kuvaus****Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

**HSS, jossa erityinen TiAlN-pinnoite** parempien leikkuuminaisuuksien saavuttamiseen (materiaalin hitsautumisen välttäminen).

**Käyttö:**

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** ulostyöntötappia.

**Huomautus:**

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	19,05 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Kokonaispituus L	60,5 mm
Leikkusyvyys	30 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS

Standardi	Tehdasnormi
Varsi	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Reikäjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG	soveltuu		
GGG	soveltuu		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		