

**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø DC: 36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118802 36
GTIN	4069515029353
Tuoteluokka	12D

Kuvaus**Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

HSS, jossa erityinen TiAlN-pinnoite parempien leikkuuominaisuuksien saavuttamiseen (materiaalin hitsautumisen välttäminen).

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

Varren Ø	19,05 mm
Leikkuusyvyys	30 mm
Kokonaispituus L	60,5 mm
Nimellis-Ø D _c	36 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS

Standardi	Tehdasnormi
Varsi	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Reikäjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG	soveltuu		
GGG	soveltuu		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		