Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	118802 27
GTIN	4069515029308
Tuoteluokka	12D

Kuvaus

Malli:
Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – ⌀ **19 mm.**
HSS, jossa erityinen TiAlN-pinnoite parempien leikkuuominaisuuksien saavuttamiseen (materiaalin hitsautumisen välttäminen).
Käyttö:
Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.
Toimituksen sisältö:
Ilman ulostyöntötappia.
Huomautus:
Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

Varren ⌀	19,05 mm
Leikkuusyvyys	30 mm
Kokonaispituus L	60,5 mm
Nimellis-⌀ D_C	27 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS

Standardi	Tehdasnormi
Varsi	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Reikäjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm²	soveltuu		
GG	soveltuu		
GGG	soveltuu		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		