

**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, pinnoittamaton, Ø DC: 30mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	118792 30
GTIN	4069515029087
Tuoteluokka	12D

**Kuvaus****Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeensä. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

**HSS pinnoittamaton** – edullinen vaihtoehto.

**Käyttö:**

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntäpäällä jousivoiman avulla.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** ulostyöntötappia.

**Huomautus:**

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	19,05 mm
Leikkusyvyys	30 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Kokonaispituus L	60,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi

Varsi	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Reikäjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		