

**Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 55 mm, TiAlN, Ø DC: 50mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118822 50     |
| GTIN         | 4069515029605 |
| Tuoteluokka  | 12D           |

**Kuvaus****Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkuumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

**HSS, jossa erityinen TiAlN-pinnoite** parempien leikkuuominaisuuksien saavuttamiseen (materiaalin hitsautumisen välttäminen).

**Käyttö:**

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötapilla jousivoiman avulla.

**Toimituksen sisältö:**

**Ilman** ulostyöntötappia.

**Huomautus:**

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuuöljyä (katso nro 084210).

**Tekninen kuvaus**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Kokonaispituus L          | 85,5 mm     |
| Leikkuusyvyys             | 55 mm       |
| Varren Ø                  | 19,05 mm    |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub> | 50 mm       |
| Pinnoitus                 | TiAlN       |
| Lastuava aine             | HSS         |
| Standardi                 | Tehdasnormi |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Varsi       | weldonvarsi |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsin |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                | soveltuu          |                |           |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| GG                            | soveltuu          |                |           |
| GGG                           | soveltuu          |                |           |
| Uni                           | soveltuu          |                |           |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään               | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                         | soveltuu          |                |           |