



OZ-kiristysholkki-istukka, SK 40, Kiinnitysalue: 2-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin OZ-kiristysholkkeihin, muoto A ja B.

Erikoistarvike:

OZ-kiristysholkkit nro. 309540 – 309560, sarja nro 309562 (tyyppi 462 E) koolle 2 – 25, haka-avain nro 628400.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2 - 25 mm
Varakiinnitysmutteri nro 309670	2 - 25
kierre M	M16
Ulkonema A-mitta	66 mm
sopiva haka-avain nro 628400	58/62
Kokonaispituus L	159 mm
Ulko-Ø D	60 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	2-25 mm
Sovitin	SK 40

Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309550 12
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309550 18
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 58/62 mm	628400 58/62
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 23 mm	309550 23
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309550 11
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 15 mm	309550 15
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 13 mm	309550 13
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309550 6
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309550 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309550 14
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309550 7
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
OZ-kiristysmutteri Kiristysistukan kiristysalue 2-25 mm	309670 2-25
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 19 mm	309550 19
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309550 25
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309550 9
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309550 20
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 17 mm	309550 17

