

**Vaihdettava Master Mute -leikkauspää, vasen, CN.. kääntöterä****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Sopii:**

Tärinää vaimentavat sisäSORVAUSpitimen varret nro 265060 – 265076.

Tekninen kuvaus

Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 8
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Sarja	Master Mute
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kokonaispituus L	33 mm
Kiinnitysleuka	259038 21
Terän koko	12 mm
Aluslevy	269005 22

Ruuvi aluslevylle	269013 9
varren Ø D _s	40 mm
Jäähdytyskanavien lukumäärä	3
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265101-40/12>