

**Iskuruuvain, akkukäyttöinen iskuruuvain****Tilaustiedot**

Tilausnumero	074801 IDS18V200T
GTIN	4053423301106
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

Teollisuuden iskuruuvain, jolla on tasainen, esivalittava lähtömomentti.

- **Kiristysmomentilla on 9 tasoa, ja se poikkeaa jokaiselle ruuville enintään # +/-15 %.**
- **Kiristuksen merkkivalo.**
- **Kestävä Hall-anturikytkin: Maksimoi kytkentäjakson, jolloin käyttöikä on 2-5 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla tuotteilla.**
- **Vääntömomentin erottelu (poiskytkentämomentti, maksimimomentti, irrotusmomentti).**
- **Prosessivarmuus: Vääntömomentin asetuksen lukitustoiminto NFC-yhteyden kautta (Pro360:lla) prosessivarmuuden takaamiseksi.**
- **Yhteys mahdollinen prosessinohjaukseen (OK/NOK-tallennus, ruuvien laskentatoiminto).**
- **Käytön helppous: Tila-LED, kun kiristys on valmis, äänimerkki.**
- **Käyttömukavuus: Teollisuuskäyttöön optimoitu kapea kahva (ei Softgrip).**
- **Yhtenäinen akkualusta Boschin EXACT Clutch -työkaluihin.**
- **Pidempi käyttöikä ja pienempi meluhaitta automaattisen poiskytketymisen ansiosta.**
- **Ripustuskoukkujen kiinnitys mahdollista.**
- **Kohderyhmä: Autoteollisuus, raskaat koneet, rautatiet.**

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

Paino	1,2 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	11,6 m/s ²
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valmistajamerkintä	IDS 18V-200 T
Tyhjäkäyntikierrösluku	0 - 2500 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Iskuteihey	0 - 3500 min ⁻¹
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Tuotetyyppe	Iskuruuvain