

**Poraruuvain, akkukäyttöinen poraruuvain****Tilaustiedot**

Tilausnumero	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

Pysyvä, luotettava ja edullinen 18 V:n älykäs ratkaisu teollisuuden kokoonpanolinjoille.

- **Tarkkuuskytkin: ei yliohejausta, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu. (Vähentää kytkimen kulumista).**
- **Teollisuuden ergonomia: äärimmäisen kompakti ja erittäin joustava. Optimoitu kahvan koko ja pieni paino teollisuuden kokoonpanoon.**

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
akun jännite	18 V

Paino	0,7 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1400 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	IRS 18V-30 P-HX
Työkalunpitimen väänninprofiili	Kuusiokolokanta
Suurin kiristysmomentti	30 Nm