

**Poraruuvin, akkukäyttöinen poraruuvin****Tilaustiedot**

Tilausnumero	074800 ISR18V30P
GTIN	4053423254853
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

Pysyvä, luotettava ja edullinen 18 V:n älykäs ratkaisu teollisuuden kokoonpanolinjoille.

- **Tarkkuuskytkin: ei ylioheutta, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu. (Vähentää kytkimen kulumista).**
- **Teollisuuden ergonomia: äärimmäisen kompakti ja erittäin joustava. Optimoitu kahvan koko ja pieni paino teollisuuden kokoonpanoon.**

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1400 min ⁻¹
Paino	0,7 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni

Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Valmistajamerkintä	ISR 18V-30 P
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Työkalunpitimen väänninprofiili	Pikakiinnitysisukka
Suurin kiristysmomentti	30 Nm