

**Garant****Pieni jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: D0605****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546906 D0605
GTIN	4069515032131
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	35 mm
Pään pituus	5 mm
Pään Ø	6 mm
Varren Ø	3 mm
Sarja	Master Uni
Muodon kuvaus	pallo
Lastuava aine	KM
Litkä varsi	ei
Tuotetyyppi	jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		