

Trukkityötasanne, Tyyppi: 1040X1305



Tilaustiedot

Tilausnumero	919980 1040X1305
GTIN	4052462065697
Tuoteluokka	94B

Kuvaus

Malli:

Tukevasta neliöputkirakenteesta valmistettu työtasanne poikki- tai pitkittäiskiinnitykseen haarukkatrukilla. Takaseinä lankaverkkoa. Luistamaton työskentelyalusta ja automaattinen oven lukitus. Luistamattomat haarukkataskut (varmistettu pulteilla). Kaksi taitettavaa suojaristikkoa, joissa on turvalukitus poikittais- ja pitkittäissivulla. Sinkitty työkalutaso ja 2 henkilösuojaimien kiinnityskohtaa. Kaiteen korkeus 1,10 m. Haarukkataskujen etäisyys B poikittäiskiinnityksellä 600 mm, pitkittäiskiinnityksellä 190 mm.

Käyttö:

Turvalliseen työskentelyyn korjaus- ja huoltotöissä korkeissa rakennusten osissa, kattovalaisimien asennuksessa jne.

Standardi:

TÜV-testattu Saksan lakisääteisten tapaturmavakuutusäännösten (DGUV) 208-031 mukaisesti.

Pintakäsittely:

Keltaoranssiksi RAL 2000 maalattu.

Huomautus:

Huomioi maakohtaiset määräykset, kun työtasoja käytetään trukin kanssa. Sopivat työtasot Itävaltaan (TÜV Austrian tarkastamat) ja Belgiaan pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Leveys	1305 mm
Syvyys	1040 mm
Kantokuorma	300 kg
Työntöaukkojen etäisyys B	600 mm
Työntöaukkojen etäisyys B	190 mm
Jalustan syvyys	800 mm
Jalustan leveys	1200 mm
Työntöaukon mitta D	80 mm
Korkeus	2355 mm
Paino	139 kg
Työntöaukon mitta A	200 mm
Kiinnitys haarukkatrukkiin	Poikittais- tai pitkittäiskiinnitys
Tuotetyyppi	Työtasanne