

uvex**Suojakypärä uvex pronamic E, Väri: WHITE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097707 WHITE
GTIN	4066853027362
Tuoteluokka	04U

Kuvaus**Malli:**

HDPE:stä (High Density Polyethylene) valmistettu **kevyt suojakypärä**, jossa on suljettu kypärän kuori (ilman tuuletusta), käytettäväksi sähköalalla **enintään AC 1 000 V:n** ja DC 1 500 V:n jännitteisiin asti. Optimoitu päähihnan muoto ja suuri niskatuki takaavat erittäin mukavan istuvuuden. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. **Kylmänkesto -30 °C** ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

- **6-pistevyönauha**
- **30 mm:n Euroslot-kiinnittimet**
- **Keinonahkainen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertosuljin ja suuri niskatuki**

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Tekninen kuvaus

Leveyden säätö	Kiertosuljin
Koko	51 - 65 cm
Paino	396 g
Väri	valkoinen

Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Standardi	DIN EN 50365
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä