



Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	676564 1
GTIN	4013288233936
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ergonominen 2K-Kraftform-kahva, jossa on 1/4 tuuman kärkipidin, sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Räikkätoiminto ja hieno hammastus mahdollistavat pienen palautuskulman. Helppokäyttöinen vaihtorengas. Ruuvien löysääminen ja kiristäminen pikatoiminnolla myös vastuksen puuttuessa. Mukana 6 sitkeän kovaa yleiskärkeä C 6,3, jotka ovat kahvassa sijaitsevassa makasiinissa. Kärkipitimestä oleva voimakas kestopimeetti huolehtii kärjen turvallisesta kiinnityksestä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 675520 koko 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: à 1 kpl nro 675550 koko TX15; TX20; TX25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl 0,8x5,5 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Kokonaispituus	69 mm
Bit-teräistukka	D 6,3

Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään	kyllä
räikkäkahva	kyllä
teleskooppivarsi	ei
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu