



## Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan Ø d1: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302520 27
GTIN	4250122600831
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

#### Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

#### Käyttö:

**Uppokiila** – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

**Vääntiörenkas** – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	33 mm
kierre M	M24
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	21 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	27
Kokonaispituus L	203 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	SK 50 A = 55
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302520-27>