



Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434311 50
GTIN	4059192066567
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman).

Karkaistu lasinen etulevy, jossa on **kulumattomat kosketusnäppäimet**, 3 PRESET-arvoa, värillinen LED-näyttö toleranssitilan mukaan.

Toiminto:

PRESET, toleranssi, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (näppäinlukko valikossa). Tiedonsiirto mahdollista. IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojusta) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	58,4 mm
Lukema valittavissa	0,01 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittausalue	50 mm
Kalibrointi	C1
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Mittausvoima	1,25–2,70 N
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Rungon paksuus	35,8 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello