

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN Varsi värinää vaimentava, Varren Ø / kokonaispituus L: 16/170****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265076 16/170
GTIN	4069515037327
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:****Modulaarinen liitäntä, sopii muiden valmistajien järjestelmiin (esim. Iscar).****Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

**Huomautus:**Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!  $D_{\min} = 1/2 \text{ varren } \varnothing + H + \text{keskisiirtymä } L_3 \text{ leikkuupää.}$ Hyötypituus = kokonaispituus L miinus kiinnityspituus (suositus =  $3 \times D$ ). Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).**Tekninen kuvaus**

kiinnittämätön leveys S	74 mm
suositeltu kiinnityspituus	48 mm
Varren Ø	16 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Asennusruuvisarja	269026 1
Malli	Teräs
Jäähdytyskanavien lukumäärä	3
Kiinnityskierre	G1/4
Sarja	Master Mute
Tärinä	vaimennettu

Sisäjäähdytys

kyllä

Tuotetyyppi

Sorvauspitimen perusrunko

---

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265076-16/170>

---