



Pienoisjyrsinsarja, 10 osaa Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Jyrsintappien lukumäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	546970 10
GTIN	4069515037631
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Valikoimissa valikoidut pienoisjyrsinterät, erittäin käyttökelpoiset muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 546910 koot A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Tekninen kuvaus

Sarja	Z7-hammastus
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Lastuava aine	KM
Varren Ø	3 mm
Jyrsintappien lukumäärä	10
Tuotetyyppi	Jyrsintappi