



## Digitaalinen kolmpistemikrometri tiedostoliitäntä, Mittausalue: 12-16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428931 12-16
GTIN	4059192064839
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaussreiän pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

### Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 65
virheraja	0,004 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Mitta a	0,5 mm
Vakiomittaussyvyys	64 mm
Mittausalue	12 - 16 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,001 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428931-12-16>