

**Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitäntä, Mittausalue: 40-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428931 40-50
GTIN	4059192064884
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	40 - 50 mm
virheraja	0,004 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mitta a	0,5 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Vakiomittaussyvyys	76 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-rajapinta
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428931-40-50>