



Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitännä, Mittausalue: 60-70mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428931 60-70
GTIN	4059192064907
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaussleuan pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	79 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,001 mm
Mitta a	0,5 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
IP-suojausluokka	IP 65
Mittausalue	60 - 70 mm

virheraja	0,005 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428931-60-70>