

**Digitaalinen sisämikrometrisarja tiedostoliitänä, Mittausalue: 12-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428941 12-20
GTIN	4059192064983
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometrisarja nro 428931 ja siihen kuuluvat säätörenkaat.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Säätörenkaiden määrä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Mittausalue	12 - 20 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Sisältö – mittauspääkoot	2
Asetusrenkaan Ø	16 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 65
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-rajapinta
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428941-12-20>