

**Kompakti hiomalaikka U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Raekoko: 40****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566315 40     |
| GTIN         | 4027497233472 |
| Tuoteluokka  | 53L           |

**Tekninen kuvaus**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Rakeisuus                      | 40                |
| Kiekon Ø                       | 125 mm            |
| Porauksen Ø                    | 22,23 mm          |
| Hioma-aineen lyhenne           | ZA                |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %           |
| Tuotenimen määrite             | Ø 125 mm          |
| optimoitu materiaalille        | Teräs             |
| suurin sallittu kehänopeus     | 80 m/s            |
| Tuotetyyppi                    | Liuskahiomalaikka |

**Käyttäjätiedot**

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |