



Poraruuvin, akkukäyttöinen poraruuvin



Tilaustiedot

Tilausnumero	075530 M12FHAC
GTIN	4058546563493
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Voimakkaat poravasarat, joissa on pneumaattinen iskumekanismi.
- Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.
- Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto ja kierroslukuelektroniikka.

12 V / 5,0 Ah FUEL™ akkukäyttöinen yhdistelmäiskuporakone, jossa on harjaton POWERSTATE-moottori. Optimoitu Ø 4 – 10 mm:n reikien poraamiseen betoniin ja muurattuihin seiniin. Redlink Plus -elektroniikka – ylikuormitussuoja, joka pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää

Toimituksen sisältö:

Mukana pikalaturi, 2 x 12 V / 5 Ah High-Output-akku, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000.

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073801 – 073840.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	13 mm
Paino	1,9 kg

Iskuenergia	1,1 J
Suurin iskutiheys	4410 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
akun jännite	12 V
Valmistajamerkintä	M12 FHAC16-502X
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Akkukapasiteetti	5 Ah
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,5 m/s ²
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Kierroslukualue	0 - 1200 min ⁻¹
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Poravasara