



Kombimallinen jyrsintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302500 16
GTIN	4250122600763
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	162 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	52 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	17 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	16
kierre M	M16
Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyökkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyökkäkartiokoolle 40	308830 40
Vääntiörenkas Tuurnan Ø:lle 16 mm	309870 16
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 16	309680 16
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
ER-kiristysavain1/2 tuumaa, avainkoko 25 ER-kiristysholkki-istukalle 16	309720 16
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 16	309700 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40