

Garant**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302412 25/8
GTIN	4045197435965
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Sis. pitkittäissäätöruuvin, **lyhyt.**

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	19 mm
Reiän Ø D ₁	8 mm
Varren Ø d	25 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale