



Weldon-istukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302420 8
GTIN	4250122600237
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
kierre M	M16
Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Kokonaispituus L	143 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	SK 40
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitteivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm	309900 8