



Kombimallinen jyrsintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302500 22
GTIN	4250122600770
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörensas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
kierre M	M16
Kokonaispituus L	164 mm
Ulkonema A-mitta	52 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Varavääntiörensas nro 309870	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22

Kiinnitys- \varnothing D ₁	22 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μ m
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309840 22
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vääntiörenas Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309870 22
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309860 22
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40