



## Kombimallinen jysintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302500 27
GTIN	4250122600787
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

**Uppokiila** – jysimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

**Vääntiörengas** – jysimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jysimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	52 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Varavääntiörengas nro 309870	27
kierre M	M16
Jysintuurnan pituus L <sub>4</sub>	33 mm
Kokonaispituus L	166 mm
Jysintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	21 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jysimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrskkäkartiokoolle 40	308830 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 27 mm	309870 27
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrskkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40