



Kombimallinen jyrsintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302500 32
GTIN	4250122600794
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörensas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Varavääntiörensas nro 309870	32
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
kierre M	M16
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	24 mm
Kokonaispituus L	169 mm
Ulkonema A-mitta	52 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	38 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 32	309700 32
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 32 mm	309870 32