

**Pyöröpuikko-sorvausterä, HSS Co 10, D×Pituus: 10X63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	295020 10X63
GTIN	4045197187871
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

**HSS Co 10** (10 % koboltti, 67 HRC).

**Sorvinterät, DIN 4964 muoto A.** Pyöröhiottu toleranssilla **h14**.

**Käyttö:**

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	63 mm
Ø D	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä