

WEKEM®**Teflon-tiivistysnauha, 12 m, Tyyppi: GOLD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Tuoteluokka	08G

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuke suodattimia ja venttiilejä. Erityisen voimakas, tiheä, elastinen ja erittäin laadukas teflonteippi kaikille kierretyypeille. Soveltuu propaanille, butaanille, maakaasulle, bentseenille ja polttoaineilla, lämpötila-alue -240 ... 260 °C.

Käyttö:

Aineesta, putkesta ja kierteen koosta riippuen käytettävissä n. 100 baariin asti (vaatii omia kokeiluja), 200 °C:ssa kork. 16 bar.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,1 mm
---------	--------

Leveys	12 mm
Kierretyypille	Kaikki
Valmistajamerkintä	GT
Kestävyys valmistuspäivästä	60 kk
Pituus	12 m
Säilytyslämpötila	20 °C
Väri	keltainen
Käyttölämpötila-alue	-240 - 260 °C
Kemiallinen perusta	Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Ominaisuudet	ei liimaudu
Ominaisuudet	palamaton
Ominaisuudet	ei haurastu
Tuotenimen määrite	12 m
Tuotetyyppi	Tiivistenauha