

**Kaiverrusterä, HSS Co 10, D×Pituus: 6X80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	295040 6X80
GTIN	4045197188175
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

HSS Co 10 (10 % kobolttia). **Kaiverrusterä, suora terä.**, tarkkuuspyöröhiottu toleranssin **h8** sisällä. Syvennysegmentti esihiottu, ylimitta 0,2 mm.

Käyttö:

Kaivertamiseen ja kopiointiin työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Ø D	6 mm
Pituus	80 mm
Terien pituus	9 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä