

**Käsinepari HyFlex® 11-561, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094345 10
GTIN	10076490435384
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-561. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Käsineessä yhdistyvät **viiltosuojaluokka C** ja erittäin kevyt rakenne, joka takaa erinomaisen käyttömukavuuden ja näppäryyden. FORTIX™-teknologiaa käyttävän pinnoitteen korkea hankauksenkesto pidentää käyttöikää. Oeko-Tex100-sertifioitu. Soveltuu kosketukseen **elintarvikkeiden** kanssa, on **yhteensopiva kosketusnäyttöjen kanssa** ja kestää jopa 100 °C:n **kosketuslämpöä**.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	HyFlex®
Sisältö	1
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Materiaali	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	sininen
Standardi	EN 407
Paino	28 g
Pituus	224 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet