

**Käsinepari uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094267 10
GTIN	4048612139257
Tuoteluokka	04W

Kuvaus**Malli:**

Käsine patentoitua **Bamboo TwinFlex® -teknologiaa**. Herkkä tuntuma, neuletiheys 18 ja korkea viiltosuojaustaso D. **Ohut SoftGrip-pinnoite** tarjoaa erinomaisen pidon ja korkean hankauksenkeston. Oeko-Tex 100 -sertifioitu, yhteensopiva kosketusnäytön kanssa ja kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä.

Käyttö:

Sopii kuivaan ja kevyesti kosteaan työympäristöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Malli soveltuu enintään +100 °C:n kosketuslämmölle standardin EN 407 mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Bambu-viskoosi, HPPE, teräs, PA, elastaani
Pinnoitus	SoftGrip-vaahdo
Käyttöalue	Allround
Väri	vihreä
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet