



LED-taskulamppu Pro akkuineen, Tyyppi: P7R-PRO



Tilaustiedot

Tilausnumero	081399 P7R-PRO
GTIN	4058205037136
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojustujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Intuitiivinen käyttö kiertokytkimellä.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, latausasema, rannehihna, suojaelementit.

Tekninen kuvaus

Valaisuaika porras 3	60 h
Valovirta	1000 lm
Valovirran tehostin	2000 lm
Paino	223 g
Kokonaispituus	170 mm
Valaisuaika porras 2	5 h
Valaisuaika	2,5 h
Valaisuaika boost	10 s
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta, porras 2	450 lm

Pään Ø	42 mm
Valovirta, porras 3	25 lm
IP-suojausluokka	IP 68
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Taskulamppu