

**Kaiverrusterä, HSS Co 10, D×Pituus: 2X40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	295040 2X40
GTIN	4045197188120
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

HSS Co 10 (10 % kobolttia). **Kaiverrusterä, suora terä.**, tarkkuuspyöröhiottu toleranssin **h8** sisällä. Syvennissegmentti esihiottu, ylimitta 0,2 mm.

Käyttö:

Kaivertamiseen ja kopiointiin työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Pituus	40 mm
Ø D	2 mm
Terien pituus	3,5 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä