



Pyöröpuikko-sorvausterä, HSS Co 10, D×Pituus: 8X80mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 295020 8X80 |
| GTIN | 4045197187840 |
| Tuoteluokka | 22E |

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).

Sorvinterät, DIN 4964 muoto A. Pyöröhiottu toleranssilla **h14**.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-------------|
| Pituus | 80 mm |
| Ø D | 8 mm |
| Lastuava aine | HSS Co 10 |
| Tuotetyyppi | Sorvausterä |