

**LOCTITE****Kierrelukitus, 250 ml, Valmistajamerkintä: 243**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083303 243
GTIN	4058093009147
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

### Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

### Nestemäinen kierrelukitusliima.

### Käyttö:

**Tiukahko** – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

**Keskitiukka** – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

**Erittäin tiukka** – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Keskivahvasti tarttuva, ruuvien kiinnitykseen ja tiivistykseen.

### Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

## Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	26 Nm
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki

Kierrekoolle M enint.	=M36
Valmistajamerkintä	LOCTITE 243
Muoto	nestemäinen
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
Ominaisuudet	tiksotrooppinen
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	estää kiinnileikkautumisen
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Ominaisuudet	öljynkestävä
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
Väri	sininen
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
leimahduslämpötila	93 °C
Täyttö	250 ml
soveltuu materiaalille	Metalli
Toimintalujuus vastaa	2 h
Kosketuslujuusaika	10 min
Dynaaminen viskositeetti	1300 - 3000 mPas
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tiheys	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Tuotenimen määräite	250 ml
Tuotetyyppi	Kierrelukitus

