



Weldon-istukka Muoto ADB, BT 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302610 20
GTIN	4250122612889
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	BT 40 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm	309900 20