



## Yksiosaiset poraistukat Muoto A, SK 40, Kiinnitysalue: 1-13mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302540 1-13   |
| GTIN         | 4045197307668 |
| Tuoteluokka  | 37D           |

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat. Käsien kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

Porien, upottimien ja kalvimien kiinnittäminen jyrsinkoneisiin.

**Toimituksen sisältö:**

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

### Tekninen kuvaus

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Kiinnitysalue                                | 1 - 13 mm        |
| Ulkonema A-mitta                             | 80 mm            |
| Ulko-Ø D                                     | 43 mm            |
| Varakiristysavain                            | SW6              |
| Sovitin                                      | SK 40            |
| Kiinnitysnormi                               | DIN 2080         |
| Muoto                                        | A                |
| suurin sallittu kiristysmomentti $M_{d,max}$ | ≤ 14 Nm          |
| Tuotetyyppi                                  | Lyhytporaistukka |

## Tarvikkeet

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                          | 308615 40  |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40                                                  | 308640 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                   | 308801 40  |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                              | 308635 40  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                          | 308760 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                          | 308790 40  |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40            | 308625 40  |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40                                                  | 308600 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                          | 308795 40  |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40                               | 308830 40  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308620 40  |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M                                          | 308670 40M |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40                                                       | 308740 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40                                       | 308605 40  |
| Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 6 mm                                                 | 627481 6   |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40                      | 308700 40  |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308806 40  |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                          | 308785 40  |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308650 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308802 40  |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40            | 308630 40  |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40          | 308660 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40      | 308765 40 |