

**WEKEM®****Teflon-tiivistysnauha, 12 m, Tyyppi: FINE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Tuoteluokka	08G

**Kuvaus****Malli:**

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

**Käyttö:**

PTFE-kierretiiviste FRp käytettävissä 3/8 tuumaan asti: ilma, typpi, kaasu kork. 5 bar, nestekaasu, juomavesi kork. 16 bar käytettävissä korkeintaan 100 baarin asti (200 °C:ssa kork. 16 bar).

**Huomautus:**

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	0,1 mm
Valmistajamerkintä	FRp
Kierretyypille	hieno

Leveys	12 mm
Käyttölämpötila-alue	-240 °C
Pituus	12 m
Väri	valkoinen
Säilytyslämpötila	20 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	60 kk
Kemiallinen perusta	Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Ominaisuudet	palamaton
Ominaisuudet	ei haurastu
Ominaisuudet	ei liimaudu
Tuotenimen määrite	12 m
Tuotetyyppi	Tiivistenauha