



Suorakulmainen sorviterä, HSS Co 10, Korkeus × leveys: 16X10XLmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	295060 16X10XL
GTIN	4045197271334
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

Korkeus ja leveys: Toleranssi **h14**. **HSS Co 10** (10 % koboltti).

Suorakulmaiset sorvinterät, DIN 4964 muoto D.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	10 mm
Korkeus	16 mm
Pituus	200 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä