

Garant**SC.T 120408, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Laji	HU7310
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä