

**Garant****Softcut®-viistejyrsin reiällä, kääntöterille AO..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215403 30
GTIN	4069515038188
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

**Käyttö:**

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

**Huomautus:**

Portaattomat pinnat saadaan aikaan kääntöterillä nro 215431-215487. Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 1,5** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterien lukumäärä	9
Pienin ØD	17 mm
suurin Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	AO.T1104

saavutettava viisteen korkeus h	14,2 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	55 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	3
Kulma $\gamma$	30 astetta
Hampaan syöttö arvossa $h_{max}$	0,2 mm
saavutettava viisteen leveys b	24,3 mm
saavutettava viisteen pituus l	28,1 mm
Varren muoto	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

### Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 215403 30