

Garant**Jyrsinkääntöterä AOET110408 FR, Softcut®-jyrsimelle, HU7810-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215424 ALU
GTIN	4069515039130
Tuoteluokka	2A1

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
Tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	AOET110408 FR
Laji	HU7810-1
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	850 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	750 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	600 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		