

Garant**Jyrsinkääntöterä AOET110402 FR, Softcut®-jyrsimelle, HU7810****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215422 ALU
GTIN	4069515039116
Tuoteluokka	2A1

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
Tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	AOET110402 FR
Laji	HU7810-1
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	850 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	750 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	600 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		