

Garant**Jyrsinkääntöterä AOMT110404 ER, Softcut®-jyrsimelle, HB7510-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215431 ST900
GTIN	4069515039161
Tuoteluokka	2A1

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	AOMT110404 ER
Laji	HB7510-1
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		