

Garant**Jyrsinkääntöterä AOMT110408 ER, Softcut®-jyrsimelle, HB8630****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215462 INOX
GTIN	4069515039291
Tuoteluokka	2A1

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
Tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	AOMT110408 ER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		